



Lötdraht Trilence 3505, Sn96,5Ag3Cu0,5 -  
FLOWTIN TSC305, RE L1, 0.8mm, 500g

Artikel-Nr: 570202  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 160.50

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 160.50</del> | CHF 152.20 | (5% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 152.20</del> | CHF 142.40 | (11% sparen) |
| 20+ | <del>CHF 142.40</del> | CHF 133.80 | (16% sparen) |

Beschreibung

Das Flussmittelsystem Trilence wurde speziell für anspruchsvolle Lötaufgaben im Bereich des maschinellen Lötens entwickelt. Durch seine optimierten Eigenschaften ist das Flussmittelsystem auch sehr gut für Arbeiten im Handlöt bzw. Reworkbereich geeignet. Durch die sehr geringe Spritzneigung, die hellen Rückstände und die hohe thermische Belastbarkeit des Flussmittels Trilence wird ein sehr sauberes Lötbild erzeugt. Die Wartungsintervalle und somit die Stillstandzeiten der Lötmaschinen werden durch die sehr geringe Spritzneigung erheblich verringert.

Technische Daten

- Stark verringertes Spritzen
- Sehr gute Benetzung
- Sehr helle Rückstände

Anwendungsbereiche

Der Stannol Lötdraht Trilence kann für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittlrückstände können auf den Lötstellen verbleiben.

Zusätzliche Information

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Hersteller            | STANNOL            |
| Bleihaltig            | Nein               |
| Halogenfrei           | Nein               |
| Fairtin               | Nein               |
| Produktserie          | Trilence 3505      |
| Legierung             | Zinn/Silber/Kupfer |
| Anteil Zinn (Sn) in % | 96.5               |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Anteil Silber (Ag) in % | 3    |
| Anteil Kupfer (Cu) in % | 0.5  |
| Durchmesser (mm)        | 0.8  |
| Spulengrösse (g)        | 500  |
| Schmelztemperatur (°C)  | 217  |
| Flussmittel             | REL1 |