

# **Adapter**

## Im Überblick

## 23,2 MM TUBUS C-MOUNT ADAPTER

Geeignet für alle Ø 23,2 mm (Foto) Tubus

DC.1324 C-mount Adapter mit 0,45x Objektiv für 1/2" Kamera

**DC.1353** C-mount Adapter mit 0,37x Objektiv, Festbrennweite und kurzem Schaft\*. Für 1/3" Kamera

DC.1355 C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv, Festbrennweite und kurzem Schaft\*. Für 1/2" Kamera

**DC.1357** C-mount Adapter mit 0,75x Objektiv, Festbrennweite und kurzem Schaft\*. Für 2/3" Kamera

DC.1359 C-mount Adapter mit 1x Objektiv, Festbrennweite und kurzem Schaft, für Standard 23,2 m Tubus und 1 inch Kamera (Bild nicht verfügbar)

DC.1330 30 mm bis 23,2 mm Konvertierungsadapter

**DC.1335** 30,5 mm bis 23,2 mm Konvertierungsadapter





MODELLE	1/3 Zoll Kamera	1/2 Zoll Kamera	2/3 Zoll Kamera	1 Zoll Kamera
DC.1324		0,45x Objektiv		
DC.1353	0,37x Objektiv, kurzer Schaft			
DC.1355		0,5x Objektiv, kurzer Schaft		
DC.1357			0,75x Objektiv, kurzer Schaft	
DC.1359				1x Objektiv, kurzer Schaft

Geeignet für BioBlue, BioBlue.Lab, bScope, EcoBlue, iScope, MicroBlue und ZE-series

Delph-X Observer \*, NexiusZoom \* und StereoBlue \*

Oxion \* und Oxion Inverso \* (alle Oxion Versionen brauchen einen extra Adapter: AE.5120-2 23,2)

DZ-series (braucht Fotoport-Aufsatz DZ.9005)

AP-Serien\*\*, BE-Serien\*\*, EduBlue\*\* und P-Serien \*\*

## DIGITALE SPIEGELREFLEX (SLR) KAMERAADAPTER

Digitale Spiegelreflexkamera mit APS-C-Sensor kann an einen Standard-Trinokulartubus mit 23,2 mm Durchmesser montiert werden. Wählen Sie den Universaladapter DC.5130 mit eingebautem 2x-Objektiv zusammen mit einem markenspezifischen T-2-Adapter

**AE.5130** Universeller SLR-Kameraadapter für 23,2-mm-Tubus mit eingebautem 2x-Vergrößerungsobjektiv. Benötigt T2-Adapter

AE.5025 T2 Adapter für Nikon D digital SLR Kameras

AE.5040 T2 Adapter für Canon EOS digital SLR Kameras

Weitere T2 Adapter auf Anfrage







• AE.5130

AE.5025

AE.5040

<sup>\*</sup> für erhöhte Lichteffizienz

<sup>\*</sup> Für diese Modelle sind spezielle Foto-Port-Adapter erhältlich

<sup>\*\*</sup> Diese binokularen Mikroskope benötigen einen zusätzlichen DC.1335-Adapter



## **FOTO PORT ADAPTER**

Fotoport-Adapter funktionieren ähnlich wie C-Mount-Adapter, sind jedoch kürzer in der Bauform und von höherer Qualität, was zu einem stabileren, hochwertigeren Bildführt. Geeignet für Euromex-Mikroskope mit Fotoport wie Oxion, NexiusZoom, StereoBlue, Delphi-X Observer und Delphi-X Inverso

AE.5120-2	Standard 23,2 mm Diameter Tubus für Oxion Fotoport			
DI.9840	C-mount mit hoher Auflösung 0,40x Objektiv für 1/3 Zoll			
	C-mount Kamera (kein Bild verfügbar)			
DI.9850	C-mount mit hoher Auflösung 0,50x Objektiv für 1/2 Zoll			
	C-mount Kamera (kein Bild verfügbar)			
DI.9810	C-mount mit 1-facher Vergrösserung für C-mount Kamera (kein			
	Bild verfügbar)			
DX.9835	C-mount mit hochauflösendem Relais 0,35x Objektiv für 1/3 Zoll			
	C-mount Kamera			
DX.9850	C-mount Kamera mit hochauflösendem Relais 0,50x Objektiv für			
	1/2 Zoll C-mount Kamera			
DX.9863	C-mount Kamera mit hochauflösendem Relais 0,63x Objektiv für			
	2/3 Zoll C-mount Kamera			
DX.9810	C-mount mit 1-facher Vergrösserung für C-mount Kamera			
NZ.9850	C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv für NexiusZoom			
	Mikroskope und 1/2" Kameras			
OX.9810	C-mount Adapter mit 1-facher Vergrösserung für 1" Kameras			
OX.9833	C-mount Adapter mit 0,33x Objektiv für Oxion Mikroscope und			
	1/3" Kameras			
OX.9850	C-mount Adapter mit 0,5x Objecktiv für Oxion und Oxion Inverso			
	Mikroskope und 1/2" Kameras			
SB.9850	C-mount Adapter mit 0,5x Objektiv für StereoBlue Mikroscope			
	und 1/2" Kameras			



AE.5120-2









NZ.9850



OX.9810



OX.9833



CTV1/2

● SB.9850

MODELLE	1/3 Zoll Kamera	1/2 Zoll Kamera	2/3 Zoll Kamera	1 Zoll Kamera
StereoBlue		SB.9850		
NexiusZoom		NZ.9850		
Oxion	OX.9833	OX.9850		OX.9810
Delphi-X Observer	DX.9835	DX.9850	DX.9863	DX.9810
Delphi-X Inverso	DI.9840	DI.9850		DI.9810



## ADATPER FÜR MIKROSKOPE ANDERER HERSTELLER

MODELLE	1/3 Zoll Kamera	1/2 Zoll Kamera	2/3 Zoll Kamera	1 Zoll Kamera
Leica (1)	AE.9835-L (0.35x)	AE.9855-L (0.55x)	AE.9870-L (0.70x)	AE.9810-L (1x)
Olympus (2)	AE.9835-O (0.35x)	AE.9850-O (0.50x)	AE.9863-O (0.63x) AE.9880-O (0.80x)	AE.9810-O (1x)
Zeiss (3)	AE.9835-Z (0.35x)	AE.9850-Z (0.50x)	AE.9865-Z (0.65x) AE.9880-Z (0.80x)	AE.9810-Z (1x)
Zeiss PrimoStar 3 (4)	AE.9835-ZP3 (0.35x)	AE.9850-ZP3 (0.50x)	AE.9865-ZP3 (0.65x)	AE.9810-ZP3 (1x)
Zeiss ZA (5)		AE.9850-ZA (0.50x)	AE.9863-ZA (0.63x) AE.9880-ZA (0.80x)	AE.9810-ZA (1x) AE.9812-ZA (1.2x)
Nikon (6)	AE.9835-N (0.35x)	AE.9855-N (0.55x)	AE.9870-N (0.70x) AE.9880-N (0.80x)	AE.9810-N (1x)

<sup>(1)</sup> Leica DM, 35 mm bis 25,4 mm C-mount, Edelstahl

Standard C-Mount: 25,4 mm (1 Zoll) Durchmesser mit 32 Gewinden pro Zoll

#### **LEICA**

- Für Leica Mikroskope mit einem Standard 35 mm Außen Durchmesser (HC) für Standard C-Mount

AE.9835-L C-mount Adapter mit 0,35x Objektiv für 1/2" Kamera AE.9855-L C-mount Adapter mit 0,55x Objektiv für 1/2" Kamera C-mount Adapter mit 0,70x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9870-L C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera AE.9810-L



AE.9835-L (0.35x)



AE.9855-L (0.55x)



Leica<sup>(1)</sup> AE.9870-L (0.70x)



Leica<sup>(1)</sup> AE.9810-L (1x)

## **OLYMPUS**

- Für Olympus-Mikroskope mit einem Standard-35-mm Außendurchmesseradapter für Standard C-Mount
- Für die Olympus Modelle CX, CX2, BX, IX, MX, GX, SZX, STM

AE.9835-O C-mount Adapter mit 0,35x Objektiv für 1/3" Kamera AE.9850-O C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv für 1/2" Kamera AE.9863-O C-mount Adapter mit 0,63x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9880-O C-mount Adapter mit 0,80x Objektiv für 1" Kamera C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera AE.9810-O



Olympus<sup>(2)</sup> AE.9835-O (0.35x)



Olympus<sup>(2)</sup> AE.9850-O (0.50x)




Olympus<sup>(2)</sup> AE.9863-O (0.63x)




Olympus<sup>(2)</sup> AE.9810-O (1x)



Olympus<sup>(2)</sup> AE.9880-O (0.80x)





AE.9810-O

AE.9880-O

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Olympus CX, CX2, BX, BX2, IX, MX, GX, SZX, STM, 42 mm bis 25,4 mm C-mount, anodisiertes Aluminium

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> Zeiss PrimoStar, PrimoStar Vert, 30 mm bis 25,4 mm C-mount, anodisiertes Aluminum

<sup>(4)</sup> Zeiss PrimoStar3, C-mount, anodisiertes Aluminium

<sup>(5)</sup> Zeiss 60N-C, 60N-T2 Fotoport von Axio examiner, Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scope, Axio Zoom, Stemy 508 und SteREO Discovery

<sup>(6)</sup> Nikon E100, E200, 50i, 55i, 80i, 90i, Ni series, Ti Series, SMZ800, SMZ1000, SMZ15000, 38 mm bis 25,4 mm C-mount, Edelstahl

66.5

ø47

1" (32)



## **PRODUKT-DATENBLATT**

## **ZEISS P95 ADAPTER**

- Für trinokulare Mikroskope von Zeiss mit einem Standardadapter Zeiss P95 (30 mm, 1,18-Zoll-Innendurchmesser Fototubus) auf Standard-C-Mount
- Für Zeiss-Modelle mit einem UIS-Fotoadapter wie z. B. PrimoStar (außer PrimoStar 3), Primo vert

AE.9835-Z C-mount Adapter mit 0,35x Objektiv für 1/3" Kamera C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv für 1/2" Kamera AE.9850-Z C-mount Adapter mit 0,65x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9865-Z AE.9880-Z C-mount Adapter mit 0,80x Objektiv für 1" Kamera AE.9810-Z C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera



AE.9835-Z (0.35x)



AE.9850-Z (0.50x)



AE.9865-Z (0.65x)




AE.9880-Z (0.80x)





Zeiss<sup>(3)</sup>

AE.9865-Z AE.9810-Z (1x)



## **ZEISS P90-C ADAPTER**

- Für trinokulare PrimoStar 3-Mikroskope von Zeiss mit einem Standard-Zeiss P90-Adapter

AE.9835-ZP3 C-mount Adapter mit 0,35x Objektiv für 1/3" Kamera AE.9850-ZP3 C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv für 1/2" Kamera

AE.9865-ZP3 C-mount Adapter mit 0,65x Objektiv für 2/3" Kamera

AE.9810-ZP3 C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera









AE.9865-ZP3 (0.65x)

Zeiss(4)

AE.9835-ZP3 (0.35x) AE.9850-ZP3 (0.5x)

Zeiss(4)

AE.9810-ZP3 (1x)



## ZEISS 60N-T2

- Für trinokulare Zeiss Mikroskope mit Standard Zeiss 60N-T2 Fotoanschlüssen (60 mm) an Standard C-Mount
- Für Zeiss Modelle mit 60N-T2 Fotoadapter wie Axio Examiner, Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scope, Axio Vert.A1, Axio Zoom, Stemi 508 doc, Stemi 508 trino, SteREO Discovery, SteREO Lumar

AE.9850-ZA C-mount Adapter mit 0,50x Objektiv für 1/2" Kamera AE.9863-ZA C-mount Adapter mit 0,63x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9880-ZA C-mount Adapter mit 0,80x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9810-ZA C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera AE.9812-ZA C-mount Adapter mit 1,2x Objektiv für 1" Kamera











Zeiss<sup>(5)</sup> AE.9850-ZA (0.50x) AE.9863-ZA (0.63x)

Zeiss<sup>(5)</sup>


Zeiss<sup>(5)</sup> AE.9880-ZA (0.80x) AE.9810-ZA (1x)

Zeiss(5) AE.9812-ZA (1.2x)

#### NIKON

- Für Olympus Mikroskope mit Standard 38 mm Außendurchmesser Adapter auf Standard C-Mount
- Für Nikon E100, E200, 50i, 55i, 80i, 90i, Ni-Serie, Ti-Serie, SMZ800, SMZ1000, SMZ15000

AE.9835-N C-mount Adapter mit 0,35x Objektiv für 1/3" Kamera C-mount Adapter mit 0,55x Objektiv für 1/2" Kamera \ AE.9855-N AE.9870-N C-mount Adapter mit 0,70x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9880-N C-mount Adapter mit 0,80x Objektiv für 2/3" Kamera AE.9810-N C-mount Adapter mit 1x Objektiv für 1" Kamera













Nikon<sup>(6)</sup> AE.9835-N (0.35x)

Nikon<sup>(6)</sup> AE.9855-N (0.55x)

Nikon<sup>(6)</sup> AE.9870-N (0.70x)

Nikon<sup>(6)</sup> AE.9880-N (0.80x)

AE.9810-N (1x)



